

JEPSON POWER**Hoja de sierra circular Drytech® Ø 203 mm, Cantidad de dientes: 48****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 078243 48 |
| GTIN | 4260052466780 |
| Clase de artículo | 07E |

Descripción**Ejecución:**

Óptimo para serrar rejillas metálicas e inoxidables, chapas trapezoidales, perfiles, canales para cables, tubos de núcleo de rodillos, etc. Con 1,0 a 1,7 mm las hojas de sierra LBS son mucho más finas que las hojas de sierra convencionales. Esto ahorra material, más eficiente y más rápido. Ahorro de energía y, por lo tanto, mayor potencia de la batería. Velocidad de corte máx. 3800 rpm.

Descripción técnica

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Ø hoja D | 203 mm |
| Cantidad de dientes | 48 |
| Aptitud del material | Steel |
| Anchura de corte B | 1,2 mm |
| Ø de perforación | 25,4 mm |
| Tipo de producto | Hoja de sierra circular |

