

Garant**ZCMX 130404, Clase: HBZ025**

Datos de pedido

Número de pedido	268443 HBZ025
GTIN	4062406770143
Clase de artículo	21E

Descripción

Ejecución:

Sustrato de grano medio universal con recubrimiento de PVD. Primera opción para aplicaciones de torneado y taladrado.

Descripción técnica

Avance f Perforación	0,03 - 0,12 mm
Aplicación principal	P
Avance f Torneado	0,1 - 0,3 mm
Clase	HBZ025
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,4 - 2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 210 m/min

Código ISO plaquita de corte	ZCMX 130404
adecuado para Ø de herramienta D _c	25 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado