

Garant**Lama de tronzar, neutro, Altura de lama h₅/ ancho de tronzado w: 19/3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273781 19/3
GTIN	4062406769901
Clase de artículo	21W

Descripción**Aplicación:**

En combinación con plaquitas de tronzar n.º 273656 – 273749.

Idóneo para:

Soporte n.º 273984 – 273994 o 319132 – 319133 (soporte VDI).

Atención:

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado (hasta anchura de tronzado 3 mm) y a partir de 24,5 mm de profundidad de tronzado (con anchura de tronzado 4 mm), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.º 273656– 273670.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	3 mm
Para Ø máximo de pieza de trabajo	40 mm
Altura de lama h ₅	19 mm
Longitud total L	96 mm
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Llave del sistema	sí
Posibilidad de tronzado axial	no

Tipo de producto

Lama de tronzado