

Garant**Lama de tronzar, neutro, Altura de lama h₅/ ancho de tronzado w: 26/3mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 273781 26/3 |
| GTIN | 4062406770327 |
| Clase de artículo | 21W |

Descripción**Aplicación:**

En combinación con plaquitas de tronzar n.º 273656 – 273749.

Idóneo para:

Soporte n.º 273984 – 273994 o 319132 – 319133 (soporte VDI).

Atención:

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado (hasta anchura de tronzado 3 mm) y a partir de 24,5 mm de profundidad de tronzado (con anchura de tronzado 4 mm), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.º 273656– 273670.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Ancho de tronzado w | 3 mm |
| Para Ø máximo de pieza de trabajo | 85 mm |
| Altura de lama h ₅ | 26 mm |
| Longitud total L | 120 mm |
| Tipo de boca | neutro |
| Refrigeración interior | no |
| Llave del sistema | sí |
| Posibilidad de tronzado axial | no |

Tipo de producto

Lama de tronzado