

**Garant****Lama de tronzar, neutro, Altura de lama h<sub>5</sub>/ ancho de tronzado w: 32/4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273781 32/4
GTIN	4062406770358
Clase de artículo	21W

**Descripción****Aplicación:**

En combinación con plaquitas de tronzar n.º 273656 – 273749.

**Idóneo para:**

Soporte n.º 273984 – 273994 o 319132 – 319133 (soporte VDI).

**Atención:**

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

**Nota:**

A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado (hasta anchura de tronzado 3 mm) y a partir de 24,5 mm de profundidad de tronzado (con anchura de tronzado 4 mm), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.º 273656– 273670.

**Descripción técnica**

Para Ø máximo de pieza de trabajo	110 mm
Ancho de tronzado w	4 mm
Altura de lama h <sub>5</sub>	32 mm
Longitud total L	150 mm
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Llave del sistema	sí
Posibilidad de tronzado axial	no

Tipo de producto

Lama de tronzado