



Inserto de destornillador para Torx®, con recubrimiento de TiN, 1/4 pulgada corto, Perfil Torx®: TX25



Datos de pedido

Número de pedido	631833 TX25
GTIN	4000896037025
Clase de artículo	630

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Cuchillas con recubrimiento TiN para una resistencia a la adhesión y la abrasión extremadamente elevada. Con protección contra la corrosión optimizada.

Aplicación:

Óptimo para cargas permanentes, p. ej. en uniones atornilladas en serie.

Material:

Acero al cromo vanadio, con recubrimiento TiN.

Descripción técnica

Longitud	28 mm
Medida de perfil A	4,4 mm
Ø lado carraca	12 mm
Perfil Torx®	TX25
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	TiN
Tipo de producto	Vaso