



## Inserto de destornillador para Torx®, con recubrimiento de TiN, 1/4 pulgada corto, Perfil Torx®: TX8



### Datos de pedido

Número de pedido	631833 TX8
GTIN	4000896037124
Clase de artículo	630

### Descripción

#### Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Cuchillas con recubrimiento TiN para una resistencia a la adhesión y la abrasión extremadamente elevada. Con protección contra la corrosión optimizada.

#### Aplicación:

Óptimo para cargas permanentes, p. ej. en uniones atornilladas en serie.

#### Material:

Acero al cromo vanadio, con recubrimiento TiN.

### Descripción técnica

Ø lado carraca	12 mm
Perfil Torx®	TX8
Medida de perfil A	2,3 mm
Longitud	28 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	TiN
Tipo de producto	Vaso