



Remachadora manual GBM 40-R, Tipo: GBM40R



Datos de pedido

Número de pedido	770270 GBM40R
GTIN	4007081092494
Clase de artículo	74A

Descripción

Ejecución:

Diseño compacto para un buen acceso a la pieza de trabajo. Transmisión de fuerza muy buena gracias a la función de carraca. Cambio rápido de las espigas de rosca y boquillas sin herramientas.

Suministro:

Boquillas / espigas de rosca M5; M6; M8 y M10. En caja de plástico robusta.

Longitud total: 212 mm

Para tuercas remachables ciegas de todos los materiales: M3 – M10

Para tuercas remachables ciegas de acero / aluminio: M3 – M12

Peso: 1250 g

Descripción técnica

Para tuercas remachables ciegas de todos los materiales	M3 – M10
Quality Dress	GBM 40-R
Longitud total	212 mm
Para tuercas remachables ciegas de acero / aluminio	M3 – M12

Peso	1250 g
Tipo de producto	Remachadora manual