



Remachadora para remaches ciegos con batería PowerBird® Pro Gold Edition, Tipo: CAS



Datos de pedido

Número de pedido	770506 CAS
GTIN	4007081102476
Clase de artículo	74A

Descripción

Ejecución:

Aparato inalámbrico para uso flexible.

Ventaja:

Velocidad de trabajo elevada y potencia superior; el mando electrónico garantiza una seguridad de funcionamiento óptima.

Suministro:

Incluye batería deslizante de iones de litio n.º 770524 y cargador n.º 770528 tam. CAS **en L-BOXX**.
Boquillas 17 / 32; 17 / 36; 17 / 40 y 17 / 45.

Descripción técnica

Suministro de energía	a batería
Para remaches ciegos de todos los materiales hasta	6,4 mm
Tipo batería	Ion de litio
Fuerza de remachado	20000 N

Capacidad de la batería	2 Ah
Tensión de batería	18 V
Carrera de aparato	25 mm
Peso incluida batería	2,1 kg
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo de producto	Remachadora para remaches ciegos

Accesorios

Batería de cambio rápido de iones de litio CAS Capacidad 2,0 Ah	770524 2,0
Cargador Tipo CAS	770528 CAS