

Garant**Brocas para hormigón de metal duro, Ø de broca: 4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	786070 4
GTIN	4062406770396
Clase de artículo	71C

Descripción**Ejecución:**

Broca refrentada con placas de metal duro tenaces y soldada a altas temperaturas. Forma asimétrica de las ranuras para una salida favorable de polvo de perforación.

Broca percutora y rotativa con plaquita de corte de metal duro resistente.

Aplicación:

Principalmente para **taladrado de agujeros para espiga con taladradoras de percusión** en hormigón, mampostería, piedra natural y artificial.

También para taladrado rotativo en madera dura y blanda, plásticos, acrílico y cerámica.

Si se corrigen los filos, también adecuada para taladrado acero templado.

Descripción técnica

Ø de mango	4 mm
Ø de broca	4 mm
Longitud de espiral	40 mm
Longitud total	75 mm
Material de corte	HM
Norma	ISO 5468
Norma	DIN 8039
Uso con impacto / sin impacto	Taladrado percutor
Mango	Mango cilíndrico
Tipo de producto	Broca de cincel

