

Garant**Juego de brocas para hormigón de metal duro, Número de brocas: 7****Datos de pedido**

Número de pedido	786078 7
GTIN	4062406773496
Clase de artículo	71C

Descripción**Ejecución:**

Broca refrentada con placas de metal duro tenaces y soldada a altas temperaturas. Forma asimétrica de las ranuras para una salida favorable de polvo de perforación.

Broca percutora y rotativa con plaquita de corte de metal duro resistente.

Aplicación:

Principalmente para **taladrado de agujeros para espiga con taladradoras de percusión** en hormigón, mampostería, piedra natural y artificial.

También para taladrado rotativo en madera dura y blanda, plásticos, acrílico y cerámica.

Si se corrigen los filos, también adecuada para taladrado acero templado.

Contenido:

Broca n.º 786070: 1 ud. tam. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Descripción técnica

Número de brocas	7
Material de corte	HM
Norma	ISO 5468
Norma	DIN 8039
Uso con impacto / sin impacto	Taladrado percutor

Mango	Mango cilíndrico
Tipo de producto	Broca de cincel

Accesorios

Brocas para hormigón de metal duro Ø de broca 3 mm	786070 3
Brocas para hormigón de metal duro Ø de broca 4 mm	786070 4
Brocas para hormigón de metal duro Ø de broca 5 mm	786070 5
Brocas para hormigón de metal duro Ø de broca 6 mm	786070 6
Brocas para hormigón de metal duro Ø de broca 7 mm	786070 7
Brocas para hormigón de metal duro Ø de broca 8 mm	786070 8
Brocas para hormigón de metal duro Ø de broca 10 mm	786070 10