

**HOLEX**

## Juego de herramientas de montaje de 15 piezas en cartera para herramientas, Número de piezas: 15



### Datos de pedido

Número de pedido	686006 15
GTIN	4062406773526
Clase de artículo	66H

### Descripción

**Ejecución:**

Bolsas textiles de alta calidad equipadas con prácticos surtidos de herramientas, como acompañante para sus tareas diarias.

**Suministro:**

Destornillador para ranura: 1 ud. n.º 660701 de cada tam. 2,5; 3; 3,5; 4

Destornillador ranura: 1 ud. n.º 668401 de cada tam. 0, 1, 2

Alicate universal: 1 ud. n.º 702995 tam. 180

Alicate p/bombas d/agua,bocas templ.ind.: 1 ud. n.º 706145 tam. 250

Alicate de corte diagonal: 1 ud. n.º 725245 tam. 160

Martillo de herrero: 1 ud. n.º 750125 tam. 300

Llave inglesa: 1 ud. n.º 813961 tam. 200

Cúter universal: 1 ud. n.º 845039 tam. 160

Linterna LED: 1 ud. n.º 081437 tam. BLACK

Soporte magnético telescópico: 1 ud. n.º 081650

Carpeta textil para herramientas con cierre rápido: 1 ud. n.º 692257 tam. 1

**Nota:**

**La herramienta se suministra suelta.**

### Descripción técnica

Número de piezas	15
------------------	----

Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador ranura
Tipo de producto	Surtido de herramientas

## Accesorios

Alicate de corte lateral, pulido, con cubiertas en los mangos Longitud total 160 mm	725245 160
Alicate universal de vanadio, con cubiertas de 2 componentes en los mangos Longitud total 180 mm	702995 180
Destornillador para Phillips, con mango rígido Tamaño de ranura en cruz 1	668401 1
Carpeta textil para herramientas con cierre rápido Tipo 1	692257 1
Linterna LED con pilas Color BLACK	081437 BLACK
Destornillador para ranura, con mango rígido Anchura de filo b 2,5 mm	660701 2,5
Destornillador para ranura, con mango rígido Anchura de filo b 3,5 mm	660701 3,5
Martillo de herrero Peso sin mango 300 g	750125 300
Llave inglesa con cubierta de mango Longitud total 200 mm	813961 200
Destornillador para Phillips, con mango rígido Tamaño de ranura en cruz 2	668401 2
Destornillador para ranura, con mango rígido Anchura de filo b 4 mm	660701 4
Elevador magnético telescópico	081650
Cúter universal con mango de fundición a presión de cinc 18 mm Longitud total 160 mm	845039 160
Alicate regulable atramentado, con cubiertas en los mangos Longitud total 250 mm	706145 250
Destornillador para Phillips, con mango rígido Tamaño de ranura en cruz 0	668401 0

Destornillador para ranura, con mango rígido Anchura de  
filo b 3 mm

---

660701 3