

Garant
Vástago de barra de mandrinar GARANT Master Mute Con amortiguación de vibraciones, 15×D, Ø del sistema / vástago: GL/16

Datos de pedido

Número de pedido	264874 GL/16
GTIN	4062406770198
Clase de artículo	29E

Descripción
Ejecución:

Mango reforzado con metal duro.

Suministro:

Adaptador reductor para conexión con el líquido refrigerante.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

$D_{min.} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ de mango} + \text{Desplazamiento central } L_3 \text{ cabezal de corte.}$

Cómoda orientación de la barra de mandrinar mediante el cabezal de equipamiento n.º 265001.

Refrigeración interior: sí

Sistema: GL

Longitud total L: 268 mm

Zona S no sujetable: 102 mm

Longitud de sujeción recomendada: 64 mm

Juego de tornillos de montaje: 269026 1

Descripción técnica

Juego de tornillos de montaje	269026 1
Longitud de sujeción recomendada	64 mm
Sistema	GL
Zona S no sujetable	102 mm
Longitud total L	268 mm
Serie	Master Mute

Profundidad de giro interior hasta	15xD
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cuerpo de base barra de mandrinar