



## Juego de herramientas de montaje de 59 piezas en mochila para herramientas, Número de piezas: 59



### Datos de pedido

Número de pedido	686016 59
GTIN	4062406773199
Clase de artículo	66H

### Descripción

#### Ejecución:

Bolsas textiles de alta calidad equipadas con prácticos surtidos de herramientas, como acompañante para sus tareas diarias.

#### Suministro:

Pies de rey: 1 ud. n.º 410625 tam. 150

Cinta métrica enrollable: 1 ud. n.º 462010 tam. 5

Llave de dos bocas: 1 ud. n.º 610950 de cada tam. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19

Juego de destornilladores acodados hexagonales largos con cabeza esférica: 1 ud. n.º 627225 tam. 9 (1,5 – 10 mm)

Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada: 1 ud. n.º 630368 tam. 6 (29 piezas)

Destornillador para ranura: 1 ud. n.º 660701 de cada tam. 3, 4, 7

Destornillador para Phillips: 1 ud. n.º 668401 de cada tam. 0, 1, 2

Alicate universal: 1 ud. n.º 702995 tam. 180

Alicate p/bombas d/agua,bocas templ.ind.: 1 ud. n.º 706145 tam. 250

Alicate de boca redonda plana, curvado: 1 ud. n.º 713595 tam. 200

Alicate de corte diagonal: 1 ud. n.º 725245 tam. 160

Martillo de herrero: 1 ud. n.º 750125 tam. 300

Llave inglesa: 1 ud. n.º 813961 tam. 200

Cúter universal: 1 ud. n.º 845039 tam. 160

LED-Linterna LED-LENSER: 1 ud. n.º 081437 tam. BLACK  
Mochila para herramientas textil: 1 ud. n.º 692267 tam. 1

**Nota:**

**La herramienta se suministra suelta.**

## Descripción técnica

Número de piezas	59
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Ranura
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador ranura
Tipo de producto	Surtido de herramientas

## Accesorios

Cúter universal con mango de fundición a presión de cinc 18 mm Longitud total 160 mm	845039 160
Alicate de corte lateral, pulido, con cubiertas en los mangos Longitud total 160 mm	725245 160
Mochila textil para herramientas Tipo 1	692267 1
Destornillador para ranura, con mango rígido Anchura de filo b 3 mm	660701 3
Alicates de boca redonda plana recta acodados, pulidos, con cubiertas en los mangos Longitud total 200 mm	713595 200
Linterna LED con pilas Color BLACK	081437 BLACK
Llave de dos bocas Ancho de llave 18X19 mm	610950 18X19
Juego de llaves acodadas de 6 caras niquelado Número de destornilladores 9	627225 9
Destornillador para ranura, con mango rígido Anchura de filo b 7 mm	660701 7
	410625 150

Pies de rey con sujeción instantánea Capacidad de medición 150 mm

Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 29 piezas Tipo 6

630368 6

Cinta métrica enrollable Longitud de cinta 5 m

462010 5

Destornillador para Phillips, con mango rígido Tamaño de ranura en cruz 1

668401 1

Destornillador para Phillips, con mango rígido Tamaño de ranura en cruz 2

668401 2

Llave de dos bocas Ancho de llave 8X9 mm

610950 8X9

Alicate regulable atramentado, con cubiertas en los mangos Longitud total 250 mm

706145 250

Llave de dos bocas Ancho de llave 16X17 mm

610950 16X17

Destornillador para Phillips, con mango rígido Tamaño de ranura en cruz 0

668401 0

Llave de dos bocas Ancho de llave 10X11 mm

610950 10X11

Llave de dos bocas Ancho de llave 12X13 mm

610950 12X13

Alicate universal de vanadio, con cubiertas de 2 componentes en los mangos Longitud total 180 mm

702995 180

Destornillador para ranura, con mango rígido Anchura de filo b 4 mm

660701 4

Martillo de herrero Peso sin mango 300 g

750125 300

Llave inglesa con cubierta de mango Longitud total 200 mm

813961 200