



Juego de herramientas para electrónica de 24 piezas en bolsa para electricistas, Número de piezas: 24



Datos de pedido

Número de pedido	686013 24
GTIN	4062406773540
Clase de artículo	66H

Descripción

Ejecución:

Bolsas textiles de alta calidad equipadas con prácticos surtidos de herramientas, como acompañante para sus tareas diarias.

Suministro:

Cinta métrica enrollable: 1 ud. n.º 462014 tam. 3

Juego de destornilladores acodados hexagonales largos con cabeza esférica: 1 ud. n.º 627225 tam. 9 (1,5 – 10 mm)

Destornillador para ranura, aislado conforme a VDE: 1 ud. n.º 663301 de cada tam. 3,5; 5,5

Comprobador de tensión: 1 uds. n.º 665050 tam. 3

Destornillador para Phillips, aislado según VDE: 1 ud. n.º 668631 de cada tam. 1; 2

Alicates universales, aislados según VDE: 1 ud. n.º 701852 tam. 180

Alicate regulable, aislado conforme a VDE: 1 ud. n.º 705746 tam. 250

Alicate de boca redonda plana, recto, aislado según VDE: 1 ud. n.º 713351 tam. 200

Alicate de corte lateral, aislado según VDE: 1 ud. n.º 725351 tam. 160

Herramienta pelacables: 1 ud. n.º 728043 tam. 6 – 25

Pelacables de precisión, regulable en continuo: 1 ud. n.º 728501 tam. 016-08

Llave inglesa VDE aislada: 1 ud. n.º 814006 tam. 200

Cúter universal: 1 ud. n.º 845039 tam. 160

LED-Linterna LED-LENSER: 1 ud. n.º 081437 tam. BLACK

Bolsa para electricistas textil: 1 ud. n.º 692260 tam. 1

Nota:

La herramienta se suministra suelta.

Descripción técnica

Número de piezas	24
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador ranura
Tipo de producto	Surtido de herramientas

Accesorios

Linterna LED con pilas Color BLACK	081437 BLACK
Destornillador para electricistas para ranura completamente aislado Anchura de filo b 5,5 mm	663301 5,5
Destornillador para electricistas, para Phillips completamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 2	668631 2
Alicate de corte lateral Aislado VDE Longitud total 160 mm	725351 160
Alicate regulable Cubiertas de mangos VDE Longitud total 250 mm	705746 250
Comprobador de fases unipolar Anchura de filo 3 mm	665050 3
Llave inglesa con cubierta de mango Longitud total 200 mm	813961 200
Pelacables de precisión, regulable de forma continua para Ø de conductor 016-08 mm	728501 016-08
Herramienta pelacables para Ø de cable 6-25 mm	728043 6-25
Alicates de boca redonda plana, rectos aislados conforme a VDE Longitud total 200 mm	713351 200
Destornillador para electricistas para ranura completamente aislado Anchura de filo b 3,5 mm	663301 3,5
Destornillador para electricistas, para Phillips completamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 1	668631 1

Cúter universal con mango de fundición a presión de cinc18 mm Longitud total 160 mm	845039 160
Bolsa textil para electricistas Tipo 1	692260 1
Cinta métrica enrollable Longitud de cinta 5 m	462010 5
Juego de llaves acodadas de 6 carasniquelado Número de destornilladores 9	627225 9
Alicates universales de vanadioAislados conforme a VDE Longitud total 180 mm	701852 180