

Garant
Vástago de barra de mandrinar GARANT Master Mute Con amortiguación de vibraciones, 15×D, Ø del sistema / vástago: DM/60

Datos de pedido

Número de pedido	264938 DM/60
GTIN	4062406773656
Clase de artículo	29E

Descripción
Ejecución:

Mango reforzado con metal duro.

Suministro:

Adaptador reductor para conexión con el líquido refrigerante.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

$D_{min.} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ de mango} + H + \text{Desplazamiento central } L_3 \text{ cabezal de corte.}$

Cómoda orientación de la barra de mandrinar mediante el cabezal de equipamiento n.º 265001.

Refrigeración interior: sí

Sistema: DM

Longitud total L: 1040 mm

Desplazamiento central H cuerpo de base: 10 mm

Zona S no sujetable: 333 mm

Longitud de sujeción recomendada: 240 mm

Juego de tornillos de montaje: 269026 3

Descripción técnica

Desplazamiento central H cuerpo de base	10 mm
Manguera de conexión de alta presión	269207
Zona S no sujetable	333 mm
Sistema	DM
Longitud de sujeción recomendada	240 mm

Juego de tornillos de montaje	269026 3
Conector enchufable para conexión con el líquido refrigerante	269208
Longitud total L	1040 mm
Serie	Master Mute
Profundidad de giro interior hasta	15×D
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cuerpo de base barra de mandrinar