

**Garant**
**Vástago de barra de mandrinar GARANT Master Mute Con amortiguación de vibraciones, 15×D, Ø del sistema / vástago: DM/40**

**Datos de pedido**

Número de pedido	264938 DM/40
GTIN	4062406773632
Clase de artículo	29E

**Descripción**
**Ejecución:**

Mango reforzado con metal duro.

**Suministro:**

Adaptador reductor para conexión con el líquido refrigerante.

**Nota:**

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

$D_{min.} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ de mango} + H + \text{Desplazamiento central } L_3 \text{ cabezal de corte.}$

Cómoda orientación de la barra de mandrinar mediante el cabezal de equipamiento n.º 265001.

Refrigeración interior: sí

Sistema: DM

Longitud total L: 668 mm

Zona S no sujetable: 224 mm

Longitud de sujeción recomendada: 160 mm

Juego de tornillos de montaje: 269026 3

**Descripción técnica**

Sistema	DM
Zona S no sujetable	224 mm
Juego de tornillos de montaje	269026 3
Conector enchufable para conexión con el líquido refrigerante	269208
Longitud de sujeción recomendada	160 mm

Manguera de conexión de alta presión	269207
Longitud total L	668 mm
Serie	Master Mute
Profundidad de giro interior hasta	15×D
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cuerpo de base barra de mandrinar