

Garant GRIDLINE

**Cajón ESD con desbloqueo individual de cajones con una mano, 12×20G,
Altura frontal de cajón: 100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	972036 100
GTIN	4062406773847
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Cajones de extensión total 100 % en construcción de acero estable, con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Tiradores de aluminio. Cajones con orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). El **desbloqueo individual de los cajones monomanual** impide que los cajones se abran durante el transporte. Imprescindible para todos los carros de montaje o bancos de trabajo y carcasas móviles.

Idóneo para:

Todas las carcasas ESD 16G.

Lacado:

Cuerpo de cajonera y lado frontal gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD.**

Descripción técnica

Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Profundidad útil en G	20
Altura frontal	100 mm
Anchura útil en G	12
Altura útil	75 mm

Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Cajones superficie útil en G	12×20
Profundidad útil	500 mm
Anchura útil	300 mm
con cajones desbloqueo individual	sí
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
propiedad electrostática	EGB/ESD
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	12×20G
Tipo de producto	Cajón