

Garant GRIDLINE

Carcasa ESD 16G, para equipamiento por el propio usuario con cajones, 12x20G, Altura carcasa: 500mm**Datos de pedido**

Número de pedido	972030 500
GTIN	4062406769741
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. **Para cajones de extensión total 100%** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico.

Aplicación:

Carcasa de cajones para el equipamiento individual de la estación de trabajo n.º 972010 - 972015 o para bancos de trabajo ESD n.º 972150 - 972185.

Lacado:

Cuerpo gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD.**

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD. Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobarse que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.

Descripción técnica

Profundidad en G	20
Anchura en G	12

Altura	500 mm
Ejecución	para equipamiento personalizado
Altura útil	425 mm
Peso	13 kg
Profundidad	650 mm
Anchura	400 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Cajones superficie útil en G	12×20
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
propiedad electrostática	EGB/ESD
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	12×20G
Tipo de producto	Carcasa de armario de herramientas