

Garant GRIDLINE

Cajón ESD, 12×20G, Altura frontal de cajón: 200mm**Datos de pedido**

Número de pedido	972035 200
GTIN	4062406773816
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Cajones de extensión total 100 % en construcción de acero estable, con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Tiradores de aluminio. Cajones con orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).

Idóneo para:

Todas las carcasas ESD 16G.

Lacado:

Cuerpo de cajonera y lado frontal gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD.**

Descripción técnica

Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Profundidad útil en G	20
Altura frontal	200 mm
Anchura útil en G	12
Altura útil	175 mm
Cajones superficie útil en G	12×20
Profundidad útil	500 mm

Anchura útil	300 mm
con cajones desbloqueo individual	no
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
propiedad electrostática	EGB/ESD
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	12×20G
Tipo de producto	Cajón