

Taburete de trabajo ergonómico UP, Color del asiento: GREY



Datos de pedido

Número de pedido	965416 GREY
GTIN	4016849583976
Clase de artículo	96B

Descripción

Ejecución:

Taburete para un asiento dinámico. Movable lateralmente gracias a la placa de base antideslizante, redondeada (360°), dado que la superficie de asiento se puede bascular hasta 10°. Armazón de plástico con resorte de gas de seguridad, regulación de la altura por tracción en la correa de mano roja.

Incluye cojín adicional, blando, robusto y duradero, con parte inferior antideslizante, de 100 % poliéster, lavable hasta 30 °C.

Superficie de asiento y base en gris basalto RAL 7012, cuerpo de taburete en negro, cojín en gris cuarzo.

Norma:

DIN 68877

Descripción técnica

Peso	4,3 kg
Capacidad de carga	120 kg
Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Color material asiento	gris cuarzo

Ø del asiento	280 mm
Material pie en cruz	Plástico
Material superficie de asiento	tricot.###HOV000444
Ø columna soporte	330 mm
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	450 - 630 mm
Tipo de producto	Taburete