



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Caballete de trabajo / caballete base, Tipo: 1**Datos de pedido**

Número de pedido	919960 1
GTIN	4031405304000
Clase de artículo	98G

Descripción**Ejecución:**

Caballete de trabajo de aluminio. Regulable en altura por niveles de 700 – 1000 mm. Apoyo de desgaste intercambiable de madera de abeto. (1000 × 60 × 25 mm). Bloqueo seguro mediante mango cónico en cada tubo de ajuste. Refuerzo transversal en ambas partes. Patas de pie con tornillos de ajuste para la compensación del nivel. Extremos de los largueros con capuchones de cubierta. Se suministra completamente montado.

Descripción técnica

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	250 kg
Capacidad de carga	250 kg
Intervalo de regulación de altura	700 - 1000 mm
Superficie de la base anchura	500 mm
Peso	7 kg
Superficie de base profundidad	780 mm

Material cubierta	Madera de abeto
Material soporte de suelo	Aluminio
Tipo de producto	Caballete de trabajo