

# AEG

## Atornillador de impacto, Tipo: BSS18MTF12



### Datos de pedido

Número de pedido	074016 BSS18MTF12
GTIN	4058546374570
Clase de artículo	07A

### Descripción

#### Ejecución:

Potente llave de impacto con batería de 18 V con portaherramientas cuadrado de 1/2 pulgadas.

- **Iluminación LED de la zona de trabajo.**
- **Mango con revestimiento Softgrip.**
- **Gancho para el cinturón.**
- **Ajuste del par en 4 niveles, incluyendo AutoStop para un apriete y aflojamiento óptimo de las tuercas de rueda.**
- **Motor sin escobillas.**

#### Suministro:

Sin batería ni cargador, en caja.

#### Nota:

Encontrará una batería de recambio adecuada en el n.º 073846– 073848. Juegos de inicio de batería en el n.º 073844.

### Descripción técnica

Portaherramientas perfil de accionamiento	Cuadrado macho
Cantidad de baterías contenidas	0

Suministro de energía	a batería
Par máximo	785 Nm
Frecuencia de impactos	0 - 3800 min <sup>-1</sup>
Tensión de batería	18 V
Quality Dress	BSS18MTF12
Ø máximo de tornillo (8,8 – 12,9)	M16
Tipo batería	Ion de litio
Empleo típico	Heavy Duty
Portaherramientas dimensiones	1/2 pul
Peso	1,65 kg
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	AEG tipo AS 18 V
Tipo de producto	Atornillador de impacto