

AEG

Lijadoras angulares Batería, Tipo: BEWS18BLPX



Datos de pedido

Número de pedido	077125 BEWS18BLPX
GTIN	4058546223649
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular sin escobillas de 18 V de alta potencia, con construcción compacta.

- **Ajuste rápido de la cubierta protectora**
- **Lámpara de advertencia LED para la protección contra sobrecarga**
- **Caja de engranajes metálica, plana y resistente para trabajar en lugares de difícil acceso**

Suministro:

Sin batería ni cargador, en caja.

Nota:

Encontrará una batería de recambio adecuada en los n.º 073846-073848. Juegos de inicio de batería en el n.º 073844.

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: AEG tipo AS 18 V

Quality Dress: BEWS18-125BLPX

Tensión de batería: 18 V

Velocidad de giro máxima: 11000 min⁻¹

Ø máximo de muela: 125 mm

Profundidad de corte máxima: 22 mm

Peso: 2,3 kg

Descripción técnica

Profundidad de corte máxima	22 mm
Quality Dress	BEWS18-125BLPX
Parada kick back	no
Arranque suave	no
Tensión de batería	18 V
Conexión de hombre muerto	sí
Bloqueo contra re arranque	sí
Ø máximo de muela	125 mm
Peso	2,3 kg
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	AEG tipo AS 18 V
Suministro de energía	Con batería
Protección contra sobrecargas	sí
Velocidad de giro máxima	11000 min ⁻¹
Tipo de producto	Lijadoras angulares