

Garant**Puesto de trabajo regulable en altura eléctricamente ESD Capacidad de carga máx. 250 kg, placa ESD, Tipo: 1500/S****Datos de pedido**

Número de pedido	972017 1500/S
GTIN	4062406773915
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Puesto de trabajo ESD con regulación de la altura eléctrica. Bastidor de base con unidad de elevación con arriostramientos transversales laterales y posteriores para la estabilización. Placa ESD con conductividad de volumen de 50 mm de grosor. Panel de mando no conductor ESD. Mesa de trabajo con chapas cortantes, conductoras, gris claro similar a RAL 7035, posibilidad de colocación en fila.

Lacado:

Pies de color negro regulables en altura, arriostramientos transversales en antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Recomendación:

Actividades de montaje sencillas en posición sentada o de pie.

Nota:

Debido a la capacidad de carga máxima es conveniente utilizar solamente carcasas transportables. Evitar el montaje de carcasas debajo del tablero de trabajo. Otras piezas adosadas reducen correspondientemente la capacidad de carga. Se suministra completamente montado.

Descripción técnica

Peso	105 kg
Capacidad de carga máxima	250 kg

Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo) de – a	720 - 1200 mm
Profundidad	750 mm
Anchura	1500 mm
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Velocidad de elevación	38 mm/s
Longitud del tablero de trabajo	1500 mm
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	250 kg
Ejecución regulación de la altura	eléctrico
Grosor de plaquita	50 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Mesa de trabajo