



Distanciómetro láser, Tipo: GLM150-27C



Datos de pedido

Número de pedido	465560 GLM150-27C
GTIN	4059952614304
Clase de artículo	46T

Descripción

Ejecución:

Distanciómetro láser con carcasa robusta resistente a choques con protección contra salpicaduras de agua y polvo. Pantalla iluminada de tres líneas para la legibilidad óptima. Clase de láser 2 según IEC 825-1. Precisión a grandes distancias. Transferencia de mediciones a través de Bluetooth a la nueva aplicación MeasureOn.

Memorización de imágenes en memoria interna y transmisión de imágenes a través de USB al PC. Batería de iones de litio integrada para una alta flexibilidad y contribución a la sostenibilidad.

Modelo de texto publicitario:

Distanciómetro láser con carcasa robusta resistente a choques con protección contra salpicaduras de agua y polvo. Pantalla iluminada de tres líneas para la legibilidad óptima. Clase de láser 2 según IEC 825-1. Rosca para soporte 1/4 pulgada. El inclinómetro integrado de 360° capta la inclinación de un objeto cuando la carcasa se coloca directamente en este y permite una medición indirecta de la altura. Crear vistas horizontales, importar y editar vistas horizontales existentes y exportar los resultados del trabajo, así como acotado sencillo de obras. Transferencia de datos vía Bluetooth®.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Incluido estuche de protección. Incl. batería de iones de litio + cable micro USB.

Partes opcionales:

Soporte de medición n.º 468558.

Descripción técnica

Cantidad de baterías contenidas	1
Cálculo de superficies y volúmenes	sí
Peso	210 g
Longitud	142 mm
Rosca para soporte	1/4 pul
Capacidad de la batería	3,12 Ah
Sensor de inclinación	360 grados
Medición indirecta (Pitágoras)	sí
Anchura	64 mm
Consulta de la última medición	sí
Tensión nominal	3,6 V
Precisión de medición	±1,5 mm
Medición mínima / máxima	sí
Altura	28 mm
Tipo batería	Ion de litio
Adición/sustracción	sí
Alimentación eléctrica	Batería iones Li
Alcance	150 m
Quality Dress	GLM150-27C
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Interfaz	Interfaz USB
Suministro de energía	a batería
Clase de protección IP	IP 54
Serie	GLM150-27C
Búsqueda digital	sí

Clase de láser según IEC 825-1	2
Tipo de producto	Distanciómetro