



## Láser de líneas cruzadas autonivelable GLL, Tipo: 2-15G



### Datos de pedido

Número de pedido	468490 2-15G
GTIN	4059952511054
Clase de artículo	46T

### Descripción

#### Ejecución:

Láser de líneas cruzadas compacto con líneas de láser autonivelables. Alineación horizontal y vertical rápida de líneas. El diseño robusto con revestimiento Softgrip protege contra cargas por choque. Protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua. Adicionalmente dos puntos de soldadura.

Una línea horizontal y 2 líneas verticales de 360° permiten una multitud de nuevas aplicaciones para el marcaje, la alineación y la nivelación simultáneos en interiores. Intervalo de trabajo amplio de hasta 120 m con la ayuda del receptor LR 7 Professional (accesorios). **Protección IP64.** Construcción robusta con vidrios empotrados y carcasa revestida de goma para el uso en condiciones de trabajo exigentes. Fijación cómoda, rápida y segura gracias al soporte universal LB 10 Professional con imanes muy potentes.

**Líneas láser verdes** para una visibilidad inmejorable incluso con malas condiciones de luz.

#### Función:

IP64: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

#### Suministro:

4 pilas n.º 081561 LR6, soporte universal LB 10, tablilla de mira para láser, bolsa protectora.

### Descripción técnica

Altura	115 mm
Alcance	15 m
Rosca para soporte	1/4 pul
Suministro de energía	con pilas
Quality Dress	GLL 2-15 G
Cantidad de pilas contenidas	4
Límite de error	±0,3 mm/m
Intervalo de nivelación	±4 grados
Clase de láser	2
Peso	570 g
Longitud	126 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR6
Anchura	63 mm
Color del láser	verde
Clase de protección IP	IP 64
Tipo de producto	Láser línea en cruz

## Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6

081561 LR6