

Garant**Pie de rey digital HCT IP67 con Bluetooth, Capacidad de medición: 150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	412781 150
GTIN	4062406773922
Clase de artículo	41A

Descripción**Ejecución:**

Pie de rey digital IP 67 HCT con **Bluetooth 5.0. Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11,5 mm de altura.** Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 10 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen. Carcasa de 2 componentes con **superficie de Haptoprene agradable al tacto.** El pie de rey es insensible al agua, al refrigerante, al aceite y al polvo. Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina. Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS. También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Pieza de repuesto:

Soporte para pilas n.º 412237 tam. B.

Descripción técnica

Varilla de profundidad	angular 3,7×1,3
Calibración	A1
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Cantidad de pilas contenidas	1

Norma	ISO 13385
Tamaño constructivo internacional	CR2032
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560
Clase de protección IP	IP 67
Serie	HCT
Lectura	0,0005 pul
Suministro de energía	con pilas
Tipo de pila	Pila de botón
Longitud del pico	40 mm
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Aplicación HCT móvil
Aplicación de radio	Aplicación HCT Windows
Lectura	0,01 mm
Varilla de profundidad existente	sí
Desviación de medición E MPE	± 0,02 mm
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Cubierta para pie de rey Tipo B	412237 B
Tornillo para soporte de varilla de profundidad	412236
Tipo SPRING	412240 SPRING