

**Garant****Pie de rey digital HCT IP67 con Bluetooth, Capacidad de medición: 200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	412781 200
GTIN	4062406773939
Clase de artículo	41A

**Descripción****Ejecución:**

Pie de rey digital IP 67 HCT con **Bluetooth 5.0. Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11,5 mm de altura.** Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 10 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen. Carcasa de 2 componentes con **superficie de Haptoprene agradable al tacto.** El pie de rey es insensible al agua, al refrigerante, al aceite y al polvo. Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina. Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS. También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).

**Función:**

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

**Suministro:**

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

**Pieza de repuesto:**

Soporte para pilas n.º 412237 tam. B.

**Descripción técnica**

Lectura conmutable	mm / pulgadas
Lectura	0,0005 pul
Varilla de profundidad existente	sí
Calibración	A1

Varilla de profundidad	angular 3,7×1,3
Longitud del pico	50 mm
Tamaño constructivo internacional	CR2032
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Aplicación HCT móvil
Aplicación de radio	Aplicación HCT Windows
Lectura	0,01 mm
Clase de protección IP	IP 67
Norma	ISO 13385
Tipo de pila	Pila de botón
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560
Serie	HCT
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

## Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200

## Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Cubierta para pie de rey Tipo B	412237 B
Tornillo para soporte de varilla de profundidad	412236
Tipo SPRING	412240 SPRING