

**Garant****Pie de rey digital HCT IP67 con Bluetooth, Capacidad de medición: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	412781 300
GTIN	4062406773946
Clase de artículo	41A

**Descripción****Ejecución:**

Pie de rey digital IP 67 HCT con **Bluetooth 5.0. Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11,5 mm de altura.** Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 10 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen. Carcasa de 2 componentes con **superficie de Haptoprene agradable al tacto.** El pie de rey es insensible al agua, al refrigerante, al aceite y al polvo. Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina. Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS. También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID). sin varilla de profundidad

**Función:**

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

**Suministro:**

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

**Pieza de repuesto:**

Soporte para pilas n.º 412237 tam. B.

**Descripción técnica**

Lectura	0,01 mm
Tipo de pila	Pila de botón
Suministro de energía	con pilas
Cantidad de pilas contenidas	1

Tamaño constructivo internacional	CR2032
Calibración	A1
Longitud del pico	64 mm
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Aplicación HCT móvil
Aplicación de radio	Aplicación HCT Windows
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560
Lectura	0,0005 pul
Varilla de profundidad existente	no
Serie	HCT
Norma	ISO 13385
Clase de protección IP	IP 67
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

## Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021000 300
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021010 300

## Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
--	---------------

Cubierta para pie de rey Tipo B	412237 B
Tornillo para soporte de varilla de profundidad	412236
Tipo SPRING	412240 SPRING