

Garant**Calibre de profundidad digital HCT IP67 con Bluetooth, Capacidad de medición: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	418685 300
GTIN	4062406773984
Clase de artículo	41A

Descripción**Ejecución:**

Indicador de LCD muy grande de alto contraste, con altura de las cifras de 11,5 mm. Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 20 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen. Carcasa de 2 componentes con **superficie de Haptoprene agradable al tacto**. Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina. Regla graduada delantera provista de una espiga de medición de precisión templada Ø 1,5 mm, 5 mm largo. Con Preset (ajuste previo de medición).

Calibre de profundidad digital IP67 HCT con Bluetooth 5.0. **Indicador de LCD muy grande de alto contraste, con altura de las cifras de 11,5 mm.** Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 10 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen. Carcasa de 2 componentes con **superficie de Haptoprene agradable al tacto**. Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina. Regla graduada delantera provista de una espiga de medición de precisión templada Ø 1,5 mm, 5 mm largo. Con Preset (ajuste previo de medición).

Versión **con Bluetooth**. Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS. También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Puente adicional de 320 mm de largo n.º 418689. Inserto de medición para medición de distancias n.º 418630.

Descripción técnica

Clase de protección IP	IP 67
Calibración	A1
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Lectura conmutable	0,01 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Serie	HCT
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Aplicación HCT móvil
Aplicación de radio	Aplicación HCT Windows
Suministro de energía	con pilas
Longitud de puente	100 mm
Lectura conmutable	0,0005 pul
Sección transversal regleta graduada	16x3,5 mm
Tipo de pila	Pila de botón
Cantidad de pilas contenidas	1
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Norma	ISO 13385
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Calibre de profundidad

Servicios

021220 300

Calibración Calibre de profundidad de gancho Capacidad de medición máxima 300 mm	
Calibración DAkkS Calibre de profundidad de gancho Capacidad de medición máxima 300 mm	021230 300

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Cubierta para pie de rey Tipo B	412237 B
Tornillo para soporte de varilla de profundidad	412236