



## Láser de líneas cruzadas autonivelable LINO, Tipo: L6RS



### Datos de pedido

Número de pedido	468486 L6RS
GTIN	7640180530640
Clase de artículo	47C

### Descripción

#### Ejecución:

Carcasa de plástico ergonómica robusta; protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua. Láser multilínea autonivelable con líneas láser de 3× 360°. Una línea láser horizontal y dos verticales de 360°. Líneas láser delgadas, nítidas y claramente visibles. Potencia láser ajustable en 3 niveles para una mayor visibilidad o un tiempo de funcionamiento más largo. Autonivelación a grandes distancias en caso de inclinaciones. Ahorro de tiempo gracias a una configuración sencilla del punto de soldadura. Punto de soldadura fijo gracias a la base integrada. Orientación sencilla y precisa de las líneas láser en  $\pm 10^\circ$ . Función de memoria de los ajustes personales. Protegido contra polvo y salpicaduras de agua. El concepto de alimentación eléctrica triple permite un trabajo ininterrumpido. Se puede utilizar con batería de iones de litio, pilas AA o fuente de alimentación.

#### Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

#### Suministro:

3 pilas n.º 081561 LR6, tablilla de mira para láser, bolsa.

### Descripción técnica

Altura	110 mm
Peso	530 g
Rosca para soporte	1/4 UNC pul
Cantidad de pilas contenidas	3
Color del láser	amarillo
Alcance con receptor	70 m
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR6
Alcance	25 m
Clase de protección IP	IP 54
Anchura	60 mm
Suministro de energía	con pilas
Límite de error	±0,2 mm/m
Intervalo de nivelación	±4 grados
Profundidad	100 mm
Serie	LINO
Diámetro con receptor	140 m
Duración de funcionamiento	25 h
Tipo de producto	Láser línea en cruz

---

## Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6

081561 LR6