

**Almohadilla lijadora (A) de 4 capas., Ø 50 mm, Tamaño de grano: 80****Datos de pedido**

Número de pedido	555171 80
GTIN	4007220152768
Clase de artículo	55G

**Descripción****Ejecución:**

Herramienta especial con tela abrasiva de 4 capas entrelazadas y asiento roscado central.

**Aplicación:**

Para el rectificado lateral en zonas de difícil acceso, como ranuras, molduras cóncavas y entalladuras. Rectificado posible con lados superior e inferior.

**Nota:**

Utilizar mandrino de sujeción n.º 555175.

Símbolo de medio abrasivo: A

N.º revoluciones recomend.: 6500 min<sup>-1</sup>

**Descripción técnica**

Comparación de granulado	80
Ø de muela	50 mm
Medio abrasivo	Grano abrasivo de corindón (A)
Símbolo de medio abrasivo	A
Soporte del abrasivo	Lino

Atributo del nombre de producto	Ø 50 mm
Máquina de accionamiento	Lijadora recta
N.º revoluciones recomend.	6500 min <sup>-1</sup>
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
seco	adecuado		