

Garant

Juego de gorros para pulir CaraFin 5 piezas, Ø 20 mm, Tamaño de grano: D64µm

**Datos de pedido**

Número de pedido	553992 D64
GTIN	4062406776947
Clase de artículo	51G

Descripción**Ejecución:**

Flor de pulido CaraFin de **material PU elástico** para una adaptación máxima a geometrías complejas de las piezas de trabajo. **Ambos lados con recubrimiento de diamante.**

Aplicación:

Ideal para el uso en combinación con el mango n.º 553997 43 y microsistemas de rectificado n.º 078140 y 078150.

Descripción técnica

Color	rosa
Etapas de pulido	Pulido
Serie	CaraFin
Símbolo de medio abrasivo	D
N.º revoluciones recomend.	6000 min ⁻¹
Atributo del nombre de producto	Ø 20 mm
Tipo de producto	Placa pulidora

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		