



Soporte de construcción para apoyo de techo y montaje, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	861790 1
GTIN	4008158041858
Clase de artículo	83K

Descripción

Ejecución:

Soporte plegable para el apoyo de techo y montaje "STE". Montaje rápido y sin herramientas. Construcción ligera y estable gracias a perfiles de aluminio y plástico reforzado con fibra de vidrio. Dimensiones en estado plegado (LxAnxAI): 110 mm x 333 mm x 70 mm.

Aplicación:

Soporte estable, ya que la fuerza del soporte del techo tensionado actúa puntualmente hacia abajo. Los puntales del techo y montaje se pueden posicionar libremente en el espacio sin tensión superior con el trípode, por lo cual se pueden utilizar también en exteriores.

Descripción técnica

Abertura de sujeción	610 mm
para Ø de tubo	29 mm
para Ø de tubo	32 mm
Peso	1,5 kg
Quality Dress	STE BS

Tipo de producto

Pie de soporte