



**Plato de torno, 3 garras, acero asiento cónico corto, DIN 702-2, Ø exterior A / cono: 250/6mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	310655 250/6
GTIN	4019208036755
Clase de artículo	36S

## Descripción

### Ejecución:

- Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado.
- Cuerpo de acero de peso e inercia reducida.
- Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.
- Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificadas.
- Alta precisión de concentricidad.

### Aplicación:

**El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.**

Para los cabezales de husillo DIN 55029 con **espárragos Camlock**.

### Norma:

**DIN 702-2.**

### Suministro:

1 llave de apriete y, según el plato de torno, los tornillos o pernos de fijación correspondientes.

1 juego = 3 garras de interiores templadas, escalonadas hacia fuera, y 1 juego = 3 garras de exteriores templadas, escalonadas hacia dentro.

### Partes opcionales:

**Garras de recambio y adicionales** ver n.º 314000 – 315200. **En cuanto a protección contra virutas**, ver n.º 312800.

**Nota:**

Mandriles de platos de torno de barra de cuña, véanse n.º 313120 – 313140.

DIN 702-2 corresponde a la antigua norma DIN 55029.

## Descripción técnica

Tamaño del cono	6
Tamaño de los espárragos	5/8-18
Cantidad de espárragos	6
Cuadrado de llave K	12 mm
Altura con mordazas H <sub>2</sub>	124 mm
Peso	28 kg
Velocidad de giro máxima	3000 min <sup>-1</sup>
Altura sin mordazas H <sub>1</sub>	83 mm
Ø exterior A	250 mm
Paso E	76 mm
Ø de centrado B	106,4 mm
Norma	DIN 702-2
Código de colores para accesorios	Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Tipo de producto	Plato plano espiral

## Accesorios

Juego de garras intercambiables, 3 piezas, blandas Para tipo de plato 250 mm	314400 250
Juego de garras de interior de 3 piezas, duras Para tipo de plato 250	315000 250
Juego de garras de 3 piezas, templadas Para tipo de plato 250 mm	314000 250

Tope de la pieza, módulo básico Altura h 15 mm	313036 15
Juego de garras de exterior de 3 piezas, duras Para tipo de plato 250	315200 250
Tope de la pieza de trabajo Altura h 15 mm	313033 15
Juego de garras 3 piezas, blandas Para tipo de plato 250 mm	314600 250