



Plato de torno de tres garras, acero, asiento cilíndrico de centrado, DIN 702-4, Ø exterior A: 250mm



Datos de pedido

Número de pedido	310505 250
GTIN	4019208526973
Clase de artículo	36S

Descripción

Ejecución:

- Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado.
- Cuerpo de acero de peso e inercia reducida.
- Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.
- Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificadas.
- Alta precisión de concentricidad.

Aplicación:

Para husillos de máquina con alojamiento cilíndrico de centrado o para el alojamiento con brida. Fijación mediante tornillos por detrás. Los contraplatos brutos se han de adaptar siempre primero a la máquina y luego al plato de torno.

Norma:

DIN 702-4.

Suministro:

1 llave de apriete y, según el plato de torno, los tornillos o pernos de fijación correspondientes.
1 juego = 3 garras de interiores templadas, escalonadas hacia fuera, y 1 juego = 3 garras para taladrar templadas, escalonadas hacia dentro.

Partes opcionales:

Garras de recambio y adicionales ver n.º 314000 – 315200.

En cuanto a protección contra virutas, ver n.º 312800.

Nota:

DIN 702-4 corresponde a la antigua norma DIN 6350-1.

Mandriles de platos de torno de barra de cuña, véanse n.º 313120 – 313140.

Descripción técnica

Ø de centrado B	200 mm
Altura con mordazas H ₂	122 mm
Paso E	76 mm
Profundidad de centraje C	5 mm
Velocidad de giro máxima	3000 min ⁻¹
Ø exterior A	250 mm
Altura sin mordazas H ₁	82 mm
Cuadrado de llave K	12 mm
Peso	25,6 kg
Norma	DIN 702-4
Material	Acero
Código de colores para accesorios	Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Tipo de producto	Plato plano espiral

Accesorios

Tope de la pieza de trabajo Altura h 15 mm	313033 15
Juego de garras 3 piezas, blandas Para tipo de plato 250 mm	314600 250
Juego de garras intercambiables, 3 piezas, blandas Para tipo de plato 250 mm	314400 250
Tope de la pieza, módulo básico Altura h 15 mm	313036 15
Juego de garras de exterior de 3 piezas, duras Para tipo de plato 250	315200 250

Juego de garras de 3 piezas, templadas Para tipo de plato
250 mm

314000 250

Juego de garras de interior de 3 piezas, duras Para tipo de
plato 250

315000 250