



Plato de torno, 3 garras, acero asiento cónico corto, DIN 702-2, Ø exterior A / cono: 200/6mm



Datos de pedido

Número de pedido	310655 200/6
GTIN	4019208036748
Clase de artículo	36S

Descripción

Ejecución:

- Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado.
- Cuerpo de acero de peso e inercia reducida.
- Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.
- Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificadas.
- Alta precisión de concentricidad.

Aplicación:

El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

Para los cabezales de husillo DIN 55029 con **espárragos Camlock**.

Norma:

DIN 702-2.

Suministro:

1 llave de apriete y, según el plato de torno, los tornillos o pernos de fijación correspondientes.
1 juego = 3 garras de interiores templadas, escalonadas hacia fuera, y 1 juego = 3 garras de exteriores templadas, escalonadas hacia dentro.

Partes opcionales:

Garras de recambio y adicionales ver n.º 314000 – 315200. **En cuanto a protección contra virutas**, ver n.º 312800.

Nota:

Mandriles de platos de torno de barra de cuña, véanse n.º 313120 – 313140.

DIN 702-2 corresponde a la antigua norma DIN 55029.

Descripción técnica

Altura sin mordazas H ₁	74,5 mm
Cantidad de espárragos	6
Peso	16,7 kg
Paso E	55 mm
Altura con mordazas H ₂	107 mm
Tamaño del cono	6
Ø exterior A	200 mm
Cuadrado de llave K	11 mm
Velocidad de giro máxima	4000 min ⁻¹
Tamaño de los espárragos	5/8-18
Ø de centrado B	106,4 mm
Norma	DIN 702-2
Código de colores para accesorios	Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Tipo de producto	Plato plano espiral

Accesorios

Juego de garras de 3 piezas, templadas Para tipo de plato 200 mm	314000 200
Tope de la pieza de trabajo Altura h 15 mm	313033 15
Juego de garras de exterior de 3 piezas, duras Para tipo de plato 200	315200 200
	315000 200

Juego de garras de interior de 3 piezas, duras Para tipo de plato 200

Tope de la pieza, módulo básico Altura h 15 mm

313036 15

Juego de garras 3 piezas, blandas Para tipo de plato 200 mm

314600 200

Juego de garras intercambiables, 3 piezas, blandas Para tipo de plato 200 mm

314400 200