



## Plato de torno de tres garras, acero, asiento cilíndrico de centrado, DIN 702-4, Ø exterior A: 200mm



### Datos de pedido

Número de pedido	310505 200
GTIN	4019208526980
Clase de artículo	36S

### Descripción

#### Ejecución:

- Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado.
- Cuerpo de acero de peso e inercia reducida.
- Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.
- Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificadas.
- Alta precisión de concentricidad.

#### Aplicación:

Para husillos de máquina con alojamiento cilíndrico de centrado o para el alojamiento con brida. Fijación mediante tornillos por detrás. Los contraplatos brutos se han de adaptar siempre primero a la máquina y luego al plato de torno.

#### Norma:

**DIN 702-4.**

#### Suministro:

1 llave de apriete y, según el plato de torno, los tornillos o pernos de fijación correspondientes.  
1 juego = 3 garras de interiores templadas, escalonadas hacia fuera, y 1 juego = 3 garras para taladrar templadas, escalonadas hacia dentro.

#### Partes opcionales:

**Garras de recambio y adicionales** ver n.º 314000 – 315200.

**En cuanto a protección contra virutas,** ver n.º 312800.

**Nota:**

DIN 702-4 corresponde a la antigua norma DIN 6350-1.

Mandriles de platos de torno de barra de cuña, véanse n.º 313120 – 313140.

## Descripción técnica

Ø exterior A	200 mm
Ø de centrado B	160 mm
Altura sin mordazas H <sub>1</sub>	73,5 mm
Profundidad de centrado C	4 mm
Altura con mordazas H <sub>2</sub>	106 mm
Peso	15,2 kg
Cuadrillo de llave K	11 mm
Velocidad de giro máxima	4000 min <sup>-1</sup>
Paso E	55 mm
Norma	DIN 702-4
Material	Acero
Código de colores para accesorios	Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Tipo de producto	Plato plano espiral

## Accesorios

Juego de garras de exterior de 3 piezas, duras Para tipo de plato 200	315200 200
Juego de garras de interior de 3 piezas, duras Para tipo de plato 200	315000 200
Tope de la pieza, módulo básico Altura h 15 mm	313036 15
Juego de garras intercambiables, 3 piezas, blandas Para tipo de plato 200 mm	314400 200
	314000 200

Juego de garras de 3 piezas, templadas Para tipo de plato  
200 mm

Tope de la pieza de trabajo Altura h 15 mm

313033 15

Juego de garras 3 piezas, blandas Para tipo de plato 200  
mm

314600 200