



Plato de torno, 4 garras acero asiento cónico corto, DIN 702-3, Ø exterior A / cono: 250/6mm



Datos de pedido

Número de pedido	312705 250/6
GTIN	4019208524672
Clase de artículo	36S

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa, con lo que se consigue una vida útil prolongada y **apropiada para máquinas con velocidades de rotación elevadas.**

- **Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.**
- **Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificadas.**
- **Cuerpo de acero de peso e inercia reducida.**
- **Alta precisión de concentricidad.**

Aplicación:

Para cabezales de husillo DIN 55027 con espárragos y tuercas con collar. El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

Norma:

DIN 702-3.

Material:

Acero

Suministro:

1 juego = 4 garras de interiores templadas, escalonadas hacia fuera.

1 juego = 4 garras de exterior templadas, escalonadas hacia dentro.

1 Llave de apriete y, de acuerdo con el modelo de plato, tornillos o pernos de fijación.

Partes opcionales:

garras de recambio y adicionales ver n.º 314100 – 315300. En cuanto a protección contra virutas, ver n.º 312800.

Nota:

DIN 702-3 corresponde a la antigua norma DIN 55027.

Descripción técnica

Altura con mordazas H ₂	124 mm
Paso E	76 mm
Cuadrado de llave K	12 mm
∅ cono de centrado B	106,39 mm
Velocidad de giro máxima	3000 min ⁻¹
Cantidad de espárragos	4
∅ exterior A	250 mm
Peso	28,8 kg
Tamaño del cono	6
Altura sin mordazas H ₁	83 mm
Tamaño de los espárragos	M12
Norma	DIN 702-3
Material	Acero
Código de colores para accesorios	Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Tipo de producto	Plato plano espiral

Accesorios

Juego de garras de 4 piezas, templadas Para tipo de plato 250 mm	314100 250
Juego de garras de interior de 4 piezas, duras Para tipo de plato 250	315100 250
Juego de garras 4 piezas, blandas Para tipo de plato 250 mm	314700 250

