



## Cortatubos con 1 moleta para tubos de acero, para tubos de hasta: 1.1/4pul



### Datos de pedido

Número de pedido	815001 1.1/4
GTIN	4018754329700
Clase de artículo	83A

### Descripción

#### Ejecución:

**Cuerpo** de acero de alta calidad, forjado en estampa; husillo resistente al desgaste con mango de plástico. **Moleta** para tubos de acero de alta calidad, templado con precisión para una duración prolongada. **Rodillos de guía** de acero especial; cromado.

#### Aplicación:

Para un corte de tubos perpendicular y limpio.

Al cortar la rebaba exterior se lamina automáticamente. Tras el corte la rosca se puede filetear inmediatamente.

### Descripción técnica

Moleta anchura	14 mm
Quality Dress	Cortatubos RAPID 14000+2
Ø de la moleta	25 mm
para Ø exterior tubo	1/8" – 1.1/4" pul
Moleta perforación	7,6 mm
Número de rodillos de guía	2
Número de moletas	1
Tipo de producto	Cortatubos

## Accesorios

Desbarbador interior / exterior de acero fino para  $\varnothing$  tubo de hasta 35 mm

814920 35