



Banco de pruebas manual - vertical, Tipo: 500



Datos de pedido

Número de pedido	479029 500
GTIN	2050002071575
Clase de artículo	47F

Descripción

Ejecución:

- Banco de pruebas robusto para dispositivo dinamométrico manual digital.
- Mecanismo preciso con guiado lineal, que se puede posicionar individualmente.

Versión de palanca con gran recorrido de desplazamiento por vuelta de palanca. Palanca de mando ajustable en ángulo y posición, para un manejo óptimo.

Aplicación:

Para ensayos sencillos, no dependientes de la velocidad, de materiales, elementos estructurales y componentes en el control de calidad o la producción.

Suministro:

Incluidas 4 unidades de tornillos de fijación para dispositivos dinamométricos y manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Dispositivos dinamométricos digitales n.º 479025 - 479027 y accesorios n.º 479033 - 479039.

Descripción técnica

Interruptor ON/OFF	no
Longitud	279 mm

Peso	8,2 kg
Ámbito de aplicación máximo	500 N
Altura	578 mm
Avance (carrera máxima)	150 mm
Anchura	203 mm
Serie	MTL-110
Avance (por vuelta)	76 mm
Accionamiento	Palanca
Tipo de producto	Banco de pruebas