



Banco de pruebas manual - vertical, Tipo: 2000



Datos de pedido

Número de pedido	479029 2000
GTIN	2050002071599
Clase de artículo	47F

Descripción

Ejecución:

- Banco de pruebas robusto para dispositivo dinamométrico manual digital.
- Mecanismo preciso con guiado lineal, que se puede posicionar individualmente.

Versión de rueda manual para una generación lenta de fuerza de la carga de ensayo.

Aplicación:

Para ensayos sencillos, no dependientes de la velocidad, de materiales, elementos estructurales y componentes en el control de calidad o la producción.

Suministro:

Incluidas 4 unidades de tornillos de fijación para dispositivos dinamométricos y manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Dispositivos dinamométricos digitales n.º 479025 - 479027 y accesorios n.º 479033 - 479039.

Descripción técnica

Avance (por vuelta)	0,76 mm
Anchura	203 mm
Altura	799 mm

Serie	MTH-550
Longitud	279 mm
Ámbito de aplicación máximo	2000 N
Peso	10 kg
Interruptor ON/OFF	no
Avance (carrera máxima)	100 mm
Accionamiento	Volante
Tipo de producto	Banco de pruebas