



Soporte de apriete simturn AX con sistema de sujeción ME D = 5 mm, Ø de mango d / Ø de perforación d1: 25mm



Datos de pedido

Número de pedido	270531 25
GTIN	2050002065055
Clase de artículo	24U

Descripción

Ejecución:

Selección opcional de 4 tipos de alimentación interna de refrigerante diferentes. Ajuste sencillo con solo dos tornillos prisioneros.

Ventaja:

Soporte de apriete para uso rotativo a petición.

Aplicación:

Especialmente en el caso de alcances largos para reducir las vibraciones.

Descripción técnica

L ₁	110 mm
Tuerca de unión	279715 1
Quality Dress	AY7J
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte para plaquitas