



Soporte de apriete simturn AX con sistema de sujeción ME D = 5 mm, Ø de mango d / Ø de perforación d1: 16mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 270531 16 |
| GTIN | 2050002065031 |
| Clase de artículo | 24U |

Descripción

Ejecución:

Selección opcional de 4 tipos de alimentación interna de refrigerante diferentes. Ajuste sencillo con solo dos tornillos prisioneros.

Ventaja:

Soporte de apriete para uso rotativo a petición.

Aplicación:

Especialmente en el caso de alcances largos para reducir las vibraciones.

Descripción técnica

| | |
|------------------------|------------------------|
| L ₁ | 75 mm |
| Tuerca de unión | 279715 1 |
| Quality Dress | AY7G |
| Refrigeración interior | sí |
| Tipo de producto | Soporte para plaquitas |