

**Soporte de apriete para torneado KOMET UniTurn® para uso vertical (sin barra de mandrinar) D = 6 mm, Ø de mango d / Ø de perforación d1: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	270533 25
GTIN	2050002065093
Clase de artículo	24U

**Descripción****Ejecución:**

Selección opcional de 4 tipos de alimentación interna de refrigerante diferentes. Ajuste sencillo con solo dos tornillos prisioneros.

**Ventaja:**

Soporte de apriete para uso rotativo a petición.

**Aplicación:**

Especialmente en el caso de alcances largos para reducir las vibraciones.

**Descripción técnica**

L <sub>1</sub>	110 mm
Tuerca de unión	279715 2
Quality Dress	AY7P
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte para plaquitas