



Inserto de mandrinar a la derecha CBN simturn AX, L₂ = 30,5 mm, Ø D_{min}: 6,2mm



Datos de pedido

Número de pedido	270587 6,2
GTIN	2050002066069
Clase de artículo	24V

Descripción

Ejecución:

Material de corte: CBN8

Descripción técnica

Radio R	0,2 mm
Ø D	6 mm
para perforaciones a partir de Ø D _{min} .	6,2 mm
f	2,95 mm
Profundidad de corte máxima a _p máx.	0,31 mm
Refrigeración interior	no
Quality Dress	AEJ9CBN8
Longitud útil	30,5 mm
Atributo del nombre de producto	L ₂ = 30,5 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Acero < 67 HRC	adecuado
continuo	adecuado
seco	adecuado