



**Inserto de mandrinar a la derecha CBN simturn AX, L<sub>2</sub> = 25,4 mm, Ø D<sub>min</sub>: 5,2mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	270585 5,2
GTIN	2050002066038
Clase de artículo	24V

## Descripción

### Ejecución:

Material de corte: CBN8

## Descripción técnica

Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	0,26 mm
Ø D	5 mm
para perforaciones a partir de Ø D <sub>min</sub> .	5,2 mm
Radio R	0,2 mm
f	2,45 mm
Refrigeración interior	no
Quality Dress	AA87CBN8
Longitud útil	25,4 mm
Atributo del nombre de producto	L <sub>2</sub> = 25,4 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Acero < 67 HRC	adecuado
continuo	adecuado
seco	adecuado