



Inserto de mandrinar a la derecha CBN simturn AX, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 3,2mm



Datos de pedido

Número de pedido	270583 3,2
GTIN	2050002065987
Clase de artículo	24V

Descripción

Ejecución:

Material de corte: CBN8

Descripción técnica

Refrigeración interior	no
Radio R	0,15 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	0,16 mm
f	1,45 mm
Ø D	4 mm
para perforaciones a partir de Ø D _{min.}	3,2 mm
Quality Dress	AQ5QCBN8
Longitud útil	20,3 mm
Atributo del nombre de producto	L ₂ = 20,3 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Acero < 67 HRC	adecuado
continuo	adecuado
seco	adecuado