



Inserto de mandrinar a la derecha CBN simturn AX, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 6,2mm



Datos de pedido

Número de pedido	270583 6,2
GTIN	2050002066014
Clase de artículo	24V

Descripción

Ejecución:

Material de corte: CBN8

Descripción técnica

Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	0,31 mm
f	2,95 mm
para perforaciones a partir de Ø D _{min} .	6,2 mm
Radio R	0,2 mm
Refrigeración interior	no
Ø D	6 mm
Quality Dress	AEWGCBN8
Longitud útil	20,3 mm
Atributo del nombre de producto	L ₂ = 20,3 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Acero < 67 HRC	adecuado
continuo	adecuado
seco	adecuado